

HOCHDRUCKSCHLÄUCHE EDELSTAHL ENTNAHMESCHLAUCH DN10



- Befestigungen an Druckreglern oder Entnahmestellen
- Hergestellt aus Edelstahl

Schneiden, Laser-Anwendung

Anwendung

Niederdruckschläuche aus Edelstahl, speziell für die Verwendung mit Argon und Sauerstoff in Lasal- oder Alphagaz-Anwendungen.

Spezifikationen

Mehrlagige flexible Edelstahlkonstruktion mit 90°-Winkelanschluss am Flaschenventil verhindert ein Abknicken des Schlauchs

Sitzdurchmesser 10 mm

Werkstoff

Muffe..... Edelstahl-Geflecht

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung	Gas	Eintritts-verschraubung	Austritts-verschraubung	Werkstoff	Länge:
126643	ND-S ES PN50-DN10-10,0M-G1/2	Ar, N2, O2	G 1/2" M	Ø12x1,5x50mm	Edelstahl	10 m
212462	HD-S ES PN300-DN6-5,0M- G1/2"-12mm	Ar, N2, O2	G 1/2" M	Ø12x1,5x50mm	Edelstahl	5 m