

FLASCHENDRUCKMINDERER DIM 200-15-25

Hergestellt in Europa



- Flaschendruckminderer - Einstufig
- Montage an 200 bar Druckgasflasche
- Geeignet für korrosive Gase, Reinstgase und Gemische
- Hergestellt aus Edelstahl

Emissions-Tests, Labor & Analytik

Anwendung

Flaschendruckminderer für leicht korrosive und nicht korrosiven Reinstgase und Reinstgasgemische bis 200 bar. Hauptsächlich angewandt wenn wiederholt Reinheit erforderlich ist, wie zum Beispiel in Laboratorien der Chromatographie und Spektrometrie, sowie in Produktionsanlagen für Kalibriergase, Trägergase und Atmosphärenbildung.

Entwickelt für die Anwendung:

Reinstgase bis Qualität 6.0 inkl. ALPHAGAZ 1 & 2, Reaktive Gemische

Mit Ausnahme von:

Kohlendioxid

Spezifikationen

Das positive Absperrventil, das mit der Membran verbunden ist, verbessert die Dichtungsintegrität, insbesondere bei der Verwendung korrosiver Gase. Es minimisiert auch das Risiko eines Druckanstiegs und die Produktlebensdauer. Frei von Innengewinde und Feder.

Max. Eintrittsdruck bei 15°C..... 200 bar
 Austrittsdruck..... 1 BIS 15 BAR
 Nenndurchfluss bei N2 in 25 Nm³/h*
 Abblasedruck (bar) 22 bar

Leckrate: $\leq 3 \times 10^{-9}$ mBar.l/s Helium, Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C.

*Durchflussmenge garantiert, bei maximalem Ausgangsdruck (P2) und einem Eingangsdruck $2 \times P2 + 1$ bar.

Werkstoff

Gehäuse..... 316L Edelstahl
 Sitz 316 Edelstahl

Klappe Edelstahl 316L EPDM beschichtet
 Membrane Hastelloy C[®]
 Filter Monel[®] 400
 Abblaseventil..... Edelstahl / FKM
 Dichtung PCTFE

Monel[®] ist eine Handelsmarke von Special Metals Corporation., Hastelloy[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der Haynes International, Inc.

Highlights

Langfristige Zuverlässigkeit: Das gekoppelte Ventil verbessert die Abdichtung und erhöht die Lebensdauer. Die Feder des Ventils außerhalb des Gases verstärkt die Korrosionsbeständigkeit.

Hohe Betriebssicherheit: Der zweite Eingang ermöglicht den direkten Anschluss des Spülgases. Abgedichtete und auffangbare Kappe (Entlüftung, Vakuum, pneumatische Steuerung).

Kompaktes Design: Geeignet für mehrere Anwendungen mit genauer Druckregelung für zuverlässigen Gebrauch.

Ergonomisch: Robustes Handrad für einfache Bedienung.

Zusätzliche Information


Für die Verwendung von giftigen Gasen wird die Installation eines luftdichten Schanks besonders empfohlen.

Sicherheitshinweis

⚠ Achtung, bei Verwendung von toxischen und korrosiven Gasen, ist die Spülung der Ausrüstung nach Betriebsanleitung zu befolgen.

Dimensionen

- Länge (L) : 176 mm
- Höhe (H) : 120 mm
- Tiefe (D) : 150 mm
- Ø1 : 66 mm
- Ø2 : 50 mm
- Nettogewicht : 2 kg




Bedienungsanleitung

OP 150

Verbindung

- Verbindung Eingang:** HD Flaschenanschluss gemäß Gasart
- Verbindung Ausgang:** 2 x Austrittsanschluss G 3/8 BSPP innen
- Anschluss Entlastungsventil:** Klemmringverschraubung Edelstahl 6 mm

Durchflusskurve





Lieferumfang



Die Regler wird vorm Verpacken einer Dichtheitsprüfung (Helium) unterzogen. Die Regler werden mit einem der Gasart entsprechenden Flaschenanschluss und einem oder mehreren Auslassanschlüssen (je nach Montagebedarf) geliefert. Sie sind ursprünglich mit zwei Hoch- und Niederdruckmanometern und einem Überdruckventil ausgestattet.

Produkt

Materialnummer	Kurzbeschreibung	Gas	Eintrittsdruck	Austrittsdruck	Durchfluss	Eintrittsverschraubung	Ventilanschluss Form	Austrittsverschraubung	Werkstoff
129475	FLASCHENDRUCKMINDERER DIM 200-15-25, N2	N2	200 Bar	15 Bar	25 Nm³/h	W24,32 x 1/14" DIN 477-1 Nr. 10	Sechskant Flaschenanschluss Edelstahl	G 3/8 BSPP innen	Edelstahl
130656	FLASCHENDRUCKMINDERER DIM 200-15-25, H2	H2	200 Bar	15 Bar	25 Nm³/h	W21,8 x 1/14" LH DIN 477-1 Nr. 1	Sechskant Flaschenanschluss Edelstahl	G 3/8 BSPP innen	Edelstahl
130657	FLASCHENDRUCKMINDERER DIM 200-15-25, PG	Inerte Gasgemische	200 Bar	15 Bar	25 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 14	Sechskant Flaschenanschluss Edelstahl	G 3/8 BSPP innen	Edelstahl
130655	FLASCHENDRUCKMINDERER DIM 200-15-25, VE	CO2, Inertgase, He, Edeltgase, Ar	200 Bar	15 Bar	25 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 6	Sechskant Flaschenanschluss Edelstahl	G 3/8 BSPP innen	Edelstahl

Options

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	16562	Gerade ES-Einschraubverschraubung G 3/8" (RS) - 8 mm Eingang: 3/8" zylindrisches ISO/BSP Außengewinde Ausgang: Klemmring für 8 mm ES-Rohr Material: Edelstahl
	16564	Gerade ES-Einschraubverschraubung G 3/8" (RS) - 3/8 Eingang: 3/8" zylindrisches ISO/BSP Außengewinde Ausgang: Klemmring für 3/8 ES-Rohr Material: Edelstahl

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	16567	Gerade ES-Einschraubverschraubung G 3/8" (RS) - 10 mm Eingang: 3/8" zylindrisches ISO/BSP Außengewinde Ausgang: Klemmring für 10 mm ES-Rohr Material: Edelstahl
	16569	gerade ES-Einschraubverschraubung G 3/8" (RS) - 12 mm Eingang: 3/8" zylindrisches ISO/BSP Außengewinde Ausgang: Klemmring für 12 mm ES-Rohr Material: Edelstahl

Ersatzteile

Material- nummer	Ersatzteil Nummer	Bezeichnung Langtext
129475	15979	MANOMETER TF DM 50 ES 0-315 BAR M10X1
	16016	MANOMETER TF DM 50 ES 0+25B M 10
	17131	O-RING EPDM R10 12,1X2,7MM EP851
130656	15979	MANOMETER TF DM 50 ES 0-315 BAR M10X1
	16016	MANOMETER TF DM 50 ES 0+25B M 10
	17203	FLACHDICHTUNG PTFE (KEL-F®) 18X11,8X2
130657	15979	MANOMETER TF DM 50 ES 0-315 BAR M10X1
	16016	MANOMETER TF DM 50 ES 0+25B M 10
130655	15979	MANOMETER TF DM 50 ES 0-315 BAR M10X1
	16016	MANOMETER TF DM 50 ES 0+25B M 10