


ANSCHLUSS KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG G3/8 BSPP AUSSEN-CF MS VERCR.



- Kompressionsverschraubung GYROLOK®
- Anschluss von Ausrüstungsteilen
- Geeignet für reine oder technische Gase
- Hergestellt aus Messing verchromt

Labore & Analysen, Industrie-Prozesse

Anwendung

Diese Klemmverschraubung wird an der Auslassöffnung verwendet, um das Gerät an die Rohrleitung anzuschließen.

Entwickelt für die Anwendung:

Technische Gase, Reinstgase nicht korrosiv bis Qualität 6.0 inkl. ALPHAGAZ™ 1&2, Nicht-korrosive Gemische mit Konzentrationen größer als 1 ppm

Spezifikationen

Arbeitsdruck 200 bar

Die Safety Changer Nut & Ferrule Sets bieten eine sichere, einfache und korrekte Möglichkeit, vorhandene Fittings und Ventile mit neuen GYROLOK® Komponenten wiederzuverwenden.

Highlights

Einfach zu verwenden: Verbesserte (Ab-)Verbindungen durch vollständiges Anziehen mit einer Drehung und einem Viertel für alle Durchmesser Höhe

Leistung: Kontrollierter Klemmringantrieb mit der vorderen Klemmringschulter, die eine Ausdehnung des Körpers und ein Verklemmen der Mutter durch Überdrehen verhindert

Schutz: Die Stoßdichtung bietet eine sekundäre Dichtung und eliminiert den Totraum & das versilberte Muttergewinde verlängert die Lebensdauer der Verschraubung, da es ein Festfressen verhindert

Zusätzliche Information

Verbindung

Verbindung Ausgang: Klemmringverschraubung

Verbindung Eingang: G 3/8 BSPP aussen

Produkt

| Materialnummer | Kurzbeschreibung | Gas | Eintrittsverschraubung | Austrittsverschraubung | Werkstoff |
|----------------|--|-----------|------------------------|------------------------|-----------|
| 16522 | AUSGANGSANSCHLUSS GYROLOK 6 MM | Reinstgas | G 3/8 BSPP aussen | CF 6MM | Messing |
| 16526 | ANSCHLUSS G3/8"V/KVS8MM MESSING VERCHROM | Reinstgas | G 3/8 BSPP aussen | CF 8MM | Messing |
| 16524 | AUSGANGSANSCHLUSS GYROLOK 10MM | Reinstgas | G 3/8 BSPP aussen | CF 10MM | Messing |
| 16521 | AUSGANGSANSCHLUSS GYROLOK 1/8" | Reinstgas | G 3/8 BSPP aussen | CF 1/8" | Messing |
| 16523 | AUSGANGSANSCHLUSS GYROLOK 1/4" | Reinstgas | G 3/8 BSPP aussen | CF 1/4" | Messing |