


AEROSOL DRUCKDOSE

DRUCKDOSEN REGLER



- Druckminderer für Druckgasdosen

Labor & Analytik

Anwendung

Der Druckregler reduziert den Ausgangsdruck auf 0,6 bar (werkseitig fest eingestellt) – weitgehend konstante Entnahmemenge, auch bei sinkendem Vordruck – Begrenzung der Druckbeaufschlagung im nachgeschalteten System (z. B. Glasapparatur oder Messgerät).

Spezifikationen

Max. Eintrittsdruck bei 15°C..... 12 bar
Nenndurchfluss bei N₂ in 3 l/min*

Werkstoff

Gehäuse..... aus Aluminiumguss
Klappe..... Messing EPDM beschichtet
Membrane NBR

Funktionen und Vorteile

Mit Vordruckanzeige

Zusätzliche Information


Desweiteren ist optional ein Aufsatz mit Septum für Gasentnahmen mit Spritzen sowie eine Druckdosenhalterung zur sicheren Befestigung erhältlich.

Verbindung

Verbindung Eingang: 7/16" (28 NS/2 AG)
Verbindung Ausgang: NPT 1/8" IG

Durchflusskurve

Es können maximal 8 l/min entnommen werden bei PH = 0,6 bar



Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung	Eintritts-druck	Austritts-druck	Durchfluss	Ventil-anschluss Form
125150	DD-DRUCKREGLER 12-0,6	12 bar	0,6 bar	3 l/min	Schraubanschluss

Options

	Material-nummer	Bezeichnung Langtext
	124532	HALTERUNG FUER DRUCKDOSEN
	124534	AEROSOL DRUCKDOSEN AUFSATZ MIT SEPTUM ZUR ENTNAHME MIT SPRITZEN. EINTRITT: NPT 1/8" AUSSEN-GEWINDE
	125404	"EDELSTAHLROHR 3MM
	125468	ERSATZ-SEPTUM FÜR AUFSATZ MIT SEPTUM
	127027	gerade ES-Einschraubverschraubung 1/8" NPT - 3 mm Eingang: Außengewinde 1/8" NPT Ausgang: Klemmring für 3 mm ES-Rohr Material: Edelstahl