

FLASCHENDRUCKMINDERER HBS 200-1-2 LASAL



- Flaschendruckminderer - Zweistufig
- Montage an 200 bar Druckgasflasche; mit hoher Präzision der Regelung
- Geeignet für nicht-korrosive Reinstgase und Gemische
- Messing verchromt
- Alle nicht korrosiven Reinstgase und Reinstgasgemische

Laser-Anwendung

Anwendung

Flaschendruckminderer für Reinst- und Sondergase bis 200 bar. Diese sind für Anwendungen konzipiert, die eine hochgenaue Druckregelung erfordern. Beispielsweise im Einsatz bei Laser-Anwendungen (Resonatorgasen).

Entwickelt für die Anwendung:

Reinstgase nicht korrosiv bis Qualität 6.0 inkl. ALPHAGAZ™ 1&2

Spezifikationen

Max. Eintrittsdruck bei 15°C.....200 bar
 Austrittsdruck.....0.05 bis 1.0
 Nenndurchfluss bei N2 in2 m³/h*

Leckrate: ≤ 3x10⁻⁷ mBar.l/s Helium, Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C.

*Durchflussmenge garantiert, bei maximalem Ausgangsdruck (P2) und einem Eingangsdruck 2x P2+1 bar.

Werkstoff

Gehäuse..... Messing verchromt
 Sitz Erste Stufe aus PCTFE, Zweite Stufe aus Messing
 Klappe..... Erste Stufe aus Messing
 Membrane Edelstahl
 Balg Bronze
 Filter Monel® 400
 Druckmessgerät..... Mechanik aus Kupferlegierung, Ø 50 mm, Dichtung aus PA 6.6

Monel® ist eine Handelsmarke von Special Metals Corporation.

Highlights

Hohe Genauigkeit:

Sehr hohe Stabilität und Präzision garantiert durch das Doppelstufensystem.


Modulares "HBS-System": Verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten mit entsprechendem Zubehör, bietet flexible Möglichkeiten nach Anwendungsbedarf.

Zusätzliche Information

Erfüllen die Europäischen Rahmenverordnungen (EG) 1935/2004 und (EG) 2023/2006

Dimensionen


Länge (L) : 90 mm
 Höhe (H) : 130 mm
 Tiefe (D) : 265 mm
 Tiefe (D1) : 180 mm
 Ø1 : 50 mm
 Ø2 : 44 mm



Verbindung

Verbindung Eingang: HD Flaschenanschluss gemäß Gasart
Verbindung Ausgang: 2 x Austrittsanschluss G 3/8 BSPP innen
Anschluss Entlastungsventil: Klemmringverschraubung Messing-verchr. 6mm, Ringe aus Messing

Durchflusskurve



Produkt

Materialnummer	Kurzbeschreibung	Gas	Eintrittsdruck	Austrittsdruck	Durchfluss	Eintrittverschraubung	Ventilanschluss Form	Austrittverschraubung	Werkstoff
124477	HBS-LASAL 200-1-2 DIN6-KRV6/8mm	Inerte Gasgemische	200 bar	1 bar	2 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 6	Handanschluss Messing verchromt	CF 6MM	Messing

Ersatzteile

Materialnummer	Ersatzteil Nummer	Bezeichnung Langtext
124477	15972	MANOMETER TF DM 50 0-400 BAR M10X1
	161472	MANOMETER -1+10+15 B MESSING Ø 50 M10X1
	167800	DICHTUNGS SET PA 6.6 FÜR MANOMETER M10X1
	212343	Produktbezeichnung : RD 60-0,10 Beschreibung: Nadelventil Typ - Dosierventil In Durchgangsausführung Betätigung: Handrad mit mehreren Umdrehungen (hellgrau) Pmax: 60bar (30bar max bei Sauerstoff) Kv=0,10 (Cv=0,116) Eingang: G3/8" BSPP AG Ausgang: G1/4" BSPP IG O-Ringe: EPDM Dichtungen: PA 6.6 Material: Messing verchromt