


FLASCHENDRUCKMINDERER PRIMEJET 200-50-120

Hergestellt in Europa



- Flaschendruckminderer - Einstufig
- Montage an 200 bar Druckgasflasche; Eintritt seitlich
- Geeignet für technische Gase
- Hergestellt aus Messing

Schweißen

Anwendung

Die PRIMEJET Flaschendruckminderer finden überwiegend Ihre Anwendung im Bereich des Lichtbogenschweißens mit Schutzgas, Flamschweißen, Brennschneiden, Flammlöten und Flamspritzen.

Entwickelt für die Anwendung:

Technische Gase nicht korrosiv bis Qualität 4.8

Mit Ausnahme von:

alle anderen Gase

Spezifikationen

Max. Eintrittsdruck bei 15°C 200 bar
Austrittsdruck 0 BIS 50 BAR
Nenndurchfluss bei N2 in 120 m³/h*
Abblasedruck (bar) 65 bar

Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C.

*Durchflussmenge garantiert, bei maximalem Ausgangsdruck (P2) und einem Eingangsdruck 2x P2+1 bar.

Werkstoff

Gehäuse Messing
Sitz PA 6.6
Membrane EPDM
Filter Sinterbronze
Druckmessgerät Ø 63 mm, Kupferlegierung

Highlights

Ergonomisch: Ein robustes und kompaktes Design, gepaart mit einem ergonomischen Handrad, das Komfort mit einfacher Steuerung verbindet.

Praktisch: Funktionelle Manometer mit dreifachen Einheiten und Farbcodierung der Gase, die eine einfache, genaue und sichere Identifizierung der Einstellungen ermöglichen.


Zuverlässig: Klappenkasten-Design zum Schutz der Materialien vor möglichen Rücksendungen.

Zusätzliche Information

Gefertigt nach den höchsten Sicherheitsanforderungen der ISO 2503

Dimensionen

Länge (L) : 190 mm
Höhe (H) : 210 mm
Tiefe (D) : 60 mm
Ø1 : 63 mm
Nettogewicht : 1.9 kg




Bedienungsanleitung

OP 110

Verbindung

Verbindung Eingang: Eintritt: Hochdruck Flaschenanschluss nach Gasart
Verbindung Ausgang: G3/8", G1/4" oder M 16 Innengewinde

Durchflusskurve



Lieferumfang

Die Regler werden mit einem Flaschenanschluss gemäß der verwendeten Gasart jedoch ohne Schlauchtülle ausgeliefert. Die Schlauchtülle wie auch die Schutzhaube kann bei Bedarf optional bestellt werden. Die Regler beinhalten jeweils einem Vor- und Hinterdruckmanometer sowie ein Abblaseventil.

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung	Gas	Eintritts-druck	Austritts-druck	Durchfluss	Eintritts-verschrau-bung	Ventil-anschluss Form	Austritts-verschrau-bung	Werkstoff
200378	F-DKM PRIMEJET 200-50-120 - DIN10-G1/4"	N2	200 Bar	50 Bar	120 Nm³/h	W24,32 x 1/14" DIN 477-1 Nr. 10	Sechskant Flaschen-anschluss Messing	G 1/4" RH AG	Messing
200381	F-DKM PRIMEJET 200-50-120 - DIN1-G3/8"LH	H2	200 Bar	50 Bar	120 Nm³/h	W21,8 x 1/14" LH DIN 477-1 Nr. 1	Sechskant Flaschen-anschluss Messing	G 3/8" LH	Messing
200385	F-DKM PRIMEJET 200-50-120 - DIN6-G1/4"	Ar/CO2, Ar	200 Bar	50 Bar	120 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 6	Sechskant Flaschen-anschluss Messing	G 1/4" RH AG	Messing
200407	F-DKM PRIMEJET 200-50-120 - DIN13-G1/4"	Luft	200 Bar	50 Bar	120 Nm³/h	G 5/8" DIN 477-1 Nr. 13	Sechskant Flaschen-anschluss Messing	G 1/4" RH AG	Messing

Options

	Material- nummer	Bezeichnung Langtext
	212753	Eintritt G 1/4"IG / Austritt G 1/4" IG BSPP Austritt SW19 G1/4 RH IG KG - G1/4RHIG F
	212754	Eintritt G 1/4"IG / Austritt G 1/4" IG BSPP Austritt SW19 G1/4 RH IG KG - G1/4RHIG F