

HOCHDRUCKSCHLÄUCHE ND-SCHLAUCH ES 10M



Anwendung

PN40-Niederdruckschläuche aus Edelstahl, speziell für die Verwendung mit Argon und Sauerstoff in Lasal- oder Alphagaz-Anwendungen.

Werkstoff

Muffe.....Edelstahl-Geflecht

Dimensionen

Länge (L) : 10 m

Bedienungsanleitung

OP1010 + OP1050

Produkt

Materialnummer	Kurzbeschreibung	Eintrittsverschraubung	Austrittsverschraubung	Werkstoff
126643	ND-S ES PN40-DN10-10,0M-G1/2	G 1/2" M	Ø12x1,5x50mm	Edelstahl