

DOSIERVENTILE MILLIMITE 200-0,02 AN



- HD - Dosierventil
- Montage am Druckregler oder Entnahmestelle
- Geeignet für Reinstgase bis 6.0
- Hergestellt aus Messing verchromt

Labore & Analysen

Anwendung

Zur Montage am Austritt der Alphagaz-Flaschendruckminderer, sowie Einbau an Schalttafel möglich.

Entwickelt für die Anwendung:

Reinstgase und Gemische

Spezifikationen

Arbeitsdruck 200 bar*
Kv max. 0.024 m³/h*
Sitzdurchmesser 1.19 mm

Betriebstemperatur: -50°C bis +80°C.

* Durchfluss-Koeffizient (Kv) in m³ / h Wasserdurchfluss für einen Druckverlust von 1 bar im Ventil.

Werkstoff

Gehäuse..... Messing Schmiedeteil
Sitz Bronze
Stopfbuchspackung..... PTFE

Sicherheitshinweis

⚠ Achtung, bei Verwendung von Sauerstoff und oxidierenden Gasen ist der max Arbeitsdruck nur 25 bar

Dimensionen


Länge (L) : 41 mm

Höhe (H) : 122 mm

Höhe (H1) : 83 mm

Ø1 : 13 mm

Nettogewicht : 0.35 kg



Verbindung

Verbindung Ausgang: Klemmringverschraubung

Verbindung Eingang: G 3/8 BSPP aussen

Produkt

Materialnummer	Kurzbeschreibung	Gas	Eintrittsdruck	Eintrittsverschraubung	Austrittsverschraubung	Werkstoff
16129	ECKVENTIL MILLIMITE 6MM 210 BAR	CnHm, Inerte Gasgemische, Reinstgase	200 bar	G 3/8 BSPP aussen	CF 6MM	Messing